

# KIT Aro downlight redondo assimétrico Ø85mm + Módulo LED MR16 5W

## Dados do produto

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T° de luz      | 3000°K (usar), 4000°K (usar), 6000K (usar)                                                                 |
| Cor da carcaça | Branco (usar), Negro (usar), Branco e Dourado (usar), Branco e Prata (usar), Preto e Branco (usar), Branco |

## Variantes do produto

| Referência            | Atributos                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| K930-75-I-B-B1355-BC  | T° de luz : 3000°K (usar), Cor da carcaça : Branco (usar)           |
| K930-75-I-B-B1355-BF  | T° de luz : 6000K (usar), Cor da carcaça : Branco (usar)            |
| K930-75-I-B-B1355-BN  | T° de luz : 4000°K (usar), Cor da carcaça : Branco (usar)           |
| K930-75-I-BD-B1355-BC | T° de luz : 3000°K (usar), Cor da carcaça : Branco e Dourado (usar) |
| K930-75-I-BD-B1355-BF | T° de luz : 6000K (usar), Cor da carcaça : Branco e Dourado (usar)  |
| K930-75-I-BD-B1355-BN | T° de luz : 4000°K (usar), Cor da carcaça : Branco e Dourado (usar) |
| K930-75-I-BN-B1355-BC | T° de luz : 3000°K (usar), Cor da carcaça : Preto e Branco (usar)   |
| K930-75-I-BN-B1355-BF | T° de luz : 6000K (usar), Cor da carcaça : Preto e Branco (usar)    |
| K930-75-I-BN-B1355-BN | T° de luz : 4000°K (usar), Cor da carcaça : Preto e Branco (usar)   |
| K930-75-I-BP-B1355-BC | T° de luz : 3000°K (usar), Cor da carcaça : Branco e Prata (usar)   |

| Referência            | Atributos                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| K930-75-I-BP-B1355-BF | T° de luz : 6000K (usar), Cor da carcaça : Branco e Prata (usar)     |
| K930-75-I-BP-B1355-BN | T° de luz : 4000°K (usar), Cor da carcaça : Branco e Prata (usar)    |
| K930-75-I-BR-B1355-BC | T° de luz : 3000°K (usar), Cor da carcaça : Branco e Vermelho (usar) |
| K930-75-I-BR-B1355-BF | T° de luz : 6000K (usar), Cor da carcaça : Branco e Vermelho (usar)  |
| K930-75-I-BR-B1355-BN | T° de luz : 4000°K (usar), Cor da carcaça : Branco e Vermelho (usar) |
| K930-75-I-N-B1355-BC  | T° de luz : 3000°K (usar), Cor da carcaça : Negro (usar)             |
| K930-75-I-N-B1355-BF  | T° de luz : 6000K (usar), Cor da carcaça : Negro (usar)              |
| K930-75-I-N-B1355-BN  | T° de luz : 4000°K (usar), Cor da carcaça : Negro (usar)             |